

Garant**CNMG 120416, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120416 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	VG
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v

Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Hörnradie	1,6 mm
Primäranvändning	M
Beläggning	belagd
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning