


**Garant****CNMG 160612, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 160612 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 220 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	HM

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning