

**Garant****DNMG 110408, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 110408 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7130-2
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
Skärmaterial	HM
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	VS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Produktslag	Vändskär för svarvning