

Garant**KNUX 160410R, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
spån­brytare	2,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Sort	HB7130-2
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Beläggning	belagd
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning

