

**Garant****SNMG 120404, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 120404 HB7130-2 Hörnradie: 0,4 mm  
Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

## Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	8
spån-brytare	VM
Sort	HB7130-2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning