

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251542 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290841 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärmaterial | HM |
| Sort | HB7130-2 |
| Antal byten/skär | 6 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 240 m/min |
| ISO-kod vändskär | TNMG 160404 |
| Beläggning | belagd |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |
| Primäranvändning | M |
| Tolerans | M |
| Matning f | 0,2 - 0,5 mm/v |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| spån-brytare | VM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |