

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	HM
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	6

Sort	HB7130-2
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning