

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060404 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Beläggning	belagd

Tolerans	M
Sort	HB7130-2
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Hörnradi	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Produktslag	Vändskär för svarvning