

Garant**RC.X 1003, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.X 1003 HB7130-2 spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
ISO-kod vändskär	RCMX 1003
Produktslag	Vändskär för svarvning