

Garant**DC.T 11T302, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T302 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	DCMT11T302
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärmaterial	HM
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Sort	HB7130-2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning