

**Garant****CC.T 09T302, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 09T302 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	VM

ISO-kod vändskär	CCMT09T302
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Skärmaterial	HM
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning