

**Garant****SCMT 09T308, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

SCMT 09T308 HB7130-2 Hörnradie: 0,8 mm  
Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	belagd
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning