


Garant**CNMG 09T304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T304 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	M

spån-brytare	VS
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning