


Garant**CNMG 120404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
spån-brytare	VS
Hörnradie	0,4 mm

Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning