

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120412 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Primäranvändning	M
Skärförhållande	krävande intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
spån-brytare	VM
Sort	HB7140-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning