

**Garant****CNMG 120416, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 120416 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-2
Antal byten/skär	4
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min

spån-brytare	VM
Tolerans	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	1,6 mm
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning