

**Garant****CNMG 120412, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 120412 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 170 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VG
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 170 m/min
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Sort	HB7140-2
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning