

Garant**CNMG 160612, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160612 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 170 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	4

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	HB7140-2
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 170 m/min
spån-brytare	VG
Produktslag	Vändskär för svarvning