

**Garant****DNMG 110404, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 110404 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	4

spån-brytare	VS
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-2
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning