

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent

ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning