

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150604 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Beläggning	belagd
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Sort	HB7140-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VS
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Produktslag	Vändskär för svarvning