

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DN.G 150608
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM

Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Sort	HB7140-2
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning