

**Garant****DNMG 150612, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

DNMG 150612 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerans	M
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4

Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Beläggning	belagd
Sort	HB7140-2
Hörnradie	1,2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning