

Garant**TNMG 160408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Artikelklass	21G

Beskrivning

TNMG 160408 HB7140-2 Sort: HB7140-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mmMatning f : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm

ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning