

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Beläggning	belagd
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	krävande intermittent

Antal byten/skär	6
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning