

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Matning f	0,05 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Sort	HB7140-2
Skärmaterial	VHM

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning