

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VM
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Sort	HB7140-2
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WNMG 060404

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tolerans	M
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning