

Garant**WNMG 060408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060408 HB7140-2 Sort: HB7140-2

spån-brytare: VS

Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mmMatning f : 0,1 - 0,4 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS
Skärmaterial	VHM

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Produktslag	Vändskär för svarvning