

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Antal byten/skär	6
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7140-2
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning