


Garant**WNMG 060408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VM
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	krävande intermittent
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M

Sort	HB7140-2
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Tolerans	M
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning