


Garant**WNMG 080408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 252070 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315438 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

WNMG 080408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 200 m/min |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080408 |
| Beläggning | belagd |
| Skärmaterial | VHM |
| Primäranvändning | M |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Matning f | 0,1 - 0,5 mm/v |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning |
| Sort | HB7140-2 |
| Antal byten/skär | 6 |
| spån-brytare | VM |
| Tolerans | M |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 4 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |