

Garant**WNMG 080412, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080412 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 170 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 170 m/min
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	HM
Sort	HB7140-2

spån-brytare	VG
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning