


**Garant****CC.T 09T302, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 09T302 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent
Antal byten/skär	2
spån-brytare	VS
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning