

Garant**CCMT 09T308, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 09T308 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VS
Tolerans	M

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning