

Garant**DC.T 070202, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-2
spån-brytare	VM
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	krävande intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT070202
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning