

**Garant****DC.T 070204, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 070204 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Beläggning	obelagd
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	DCMT070204-
Produktslag	Vändskär för svarvning