


Garant**SCMT 09T304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Antal byten/skär	4
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd
Sort	HB7140-2
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning