

## Power Station, Effekt: 1500W



### Beställningsdata

Ordernummer	957650 1500
GTIN	4260302417289
Artikelklass	9GG

### Beskrivning

#### Utförande:

Mobil, lätt bärbar strömförsörjning för körbara arbetsbänkar, UNI Lines, etc. Mångsidiga anslutningar för slutenheter såsom bärbara datorer, bildskärmar, smarttelefoner, små förbrukare. Även en bil kan startas med en batteriladdning på över 60 % och motsvarande kabel (ingår ej). Laddning via 230 V eluttag och DC/solladdningsanslutning eller via ett 12 V inbyggt eluttag.

**LiFePO<sub>4</sub>** (litiumjärnfosfat)-**litiumbatteri** med kontinuerlig effekt på 1 500 W och maximal effekt på 3 000 W. Med integrerad solladdningsstyrenhet för laddning med sol upp till 200 WP vid 10 A. Mer än 4 000 laddningscykler är möjliga vid 80 % DoD.

**Batterikapacitet:** 1 497 Wh

**AC-utgång:** 2 × 230 V, 50 Hz, ren sinusvåg.

**DC-utgångar:** 4 × USB-port, 1 × USB C-port, 2 × DC-utgång, 1 × inbyggt eluttag (12 V).

**Kapacitet (AH):** 58,5 Ah (25,6 V)

**Anslutningar:** EC5 (för Jumpstarter-kabel)

#### Passar till:

GridLine körbar elektrisk arbetsbänk med höjdinställning, UNILine Wall och Tower, datorskrivbord, INFO Point.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjärnfosfat
Toppeffekt (2 sekunder)	3000 W

Kontinuerlig ström	1500 W
Batterikapacitet	1497 Wh
Längd	480 mm
spänning	230 V
Bredd	190 mm
höjd	240 mm
vikt	20 kg
kapacitet	58,5 Ah
Produktslag	Batteri