

Garant**HM-enskärsborr Total längd L 1000 mm, TiAlN, Ø: 19-Xmm****Beställningsdata**

Ordernummer	124010 19-X
GTIN	4067263329541
Artikelklass	10D

Beskrivning**Utförande:**

Djuphålsborr med ett skär och rakt spår för borrhål upp till 1 000 mm som standard och upp till 6 000 mm på förfrågan. Universellt utformad omfångsform på borrhuvudet möjliggör processäkert arbete inom ett omfattande materialspektrum.

OBS!:

För tillförlitlig användning av djuphålsborrar krävs ett pilothål på minst 4 x D med pilotborr nr 122736 eller nr 123885 och 231605 för större diametrar eller med pilotborr nr 122606 för aluminium. För djupa borrhål > 50 x D, måste verktyget stödjas med en infattning i 50 x D avstånd. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrhål djupet med vederbörande djuphålsborr. Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Ett kylmedelstryck på > 40 bar rekommenderas.

Teknisk beskrivning

Ø-Område	19 - 19,79 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
totallängd L	1000 mm
Nominell Ø D_c	19 mm
Norm	Verkstadsnorm
Antal skär Z	1
Rekommenderat maximalt borrhål djup L_2	898 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HM

Skaf	DIN 6535 HB
Invändig	ja, med minst 40 bar
Pilotborr nödvändig	ja, pilotborr
Semi Standard	ja

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
GG	lämplig	80 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		