

**Garant****TCMT 110208, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Artikelklass	21G

### Beskrivning

TCMT 110208 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VS
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning