

**Garant****Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar, för metrisk gänga: M3-20****Beställningsdata**

Ordernummer	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabil plåtlåda** med bärhandtag och 2 excenterlås. Verktøyen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

**Innehåll:**

vardera 1 gängtappssats 3 delar nr 130150: strl. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

vardera 1 gängsnitt nr 140300: strl. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1.1/2; 3

vardera 1 gängkloppa nr 149310: Strl. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Storlek 3× 60

1 verktygshållare med spärr nr 148701: Storlek 85; 110

1 skruvmejsel nr 664300: Storlek 3× 60

**Teknisk beskrivning**

Längd	602 mm
-------	--------

Bredd	480 mm
höjd	63 mm
för metrisk gänga	M3 - M20
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

## Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Handgängtappsats M M10	130150 M10
Handgängtappsats M M12	130150 M12
Handgängtappsats M M14	130150 M14
Handgängtappsats M M16	130150 M16
Handgängtappsats M M18	130150 M18
Handgängtappsats M M20	130150 M20
Handgängtappsats M M3	130150 M3
Handgängtappsats M M4	130150 M4
Handgängtappsats M M5	130150 M5
Handgängtappsats M M6	130150 M6
Handgängtappsats M M8	130150 M8
Gängsnitt6g M M10	140300 M10
Gängsnitt6g M M12	140300 M12

Gängsnitt6g M M14	140300 M14
Gängsnitt6g M M16	140300 M16
Gängsnitt6g M M18	140300 M18
Gängsnitt6g M M20	140300 M20
Gängsnitt6g M M3	140300 M3
Gängsnitt6g M M4	140300 M4
Gängsnitt6g M M5	140300 M5
Gängsnitt6g M M6	140300 M6
Gängsnitt6g M M8	140300 M8
Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-12	145605 M3-12
Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-20	145605 M3-20
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1	148410 1
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Tappsvängjärn, inställbart Typ 2	148410 2
Tappsvängjärn, inställbart Typ 3	148410 3
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 110 mm	148700 110
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 85 mm	148700 85
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 20X5 mm	149310 20X5
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 20X7 mm	149310 20X7
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 25X9 mm	149310 25X9
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 30X11 mm	149310 30X11
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 38X14 mm	149310 38X14
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 45X18 mm	149310 45X18
Gängmall för gängor M/W	477000 M/W