

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 16T308 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	3
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Produktslag	Vändskär för svarvning