

## Skärmhållare för bordsmontering för stora/tunga skärmar, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	928296 1
GTIN	4067263137283
Artikelklass	91P

### Beskrivning

#### Utförande:

Tredimensionell momentsvängarm av aluminium och plast, med gastryckfjäder för bekväm och ergonomisk inställning av monitorn. Skärmens svängarm är höjdjusterbar, vridbar, lutbar och roterande. Särskilt lämplig för användning tillsammans med stora och tunga skärmar, såsom Curved Screens, för en skärmvikt på 6–15 kg. För skärmstorlekar 19–40 tum. Vridbar 360° med inställbart stopp vid 180°. Justerbar fasthållning i svänglederna. Ändra skärmen från liggande till stående med hjälp av pivotfunktionen. Höjdjusteringsområde 300 mm (VESA-mittpunkt 150 mm till 450 mm ovanför bordsytan). Lutbar: 70°.

Enkel monitorfastsättning tack vare QuickRelease med enhandsmanövrering. Kabeldragning genom integrerad kabelhållare och kåpor. Flexibel fastsättning (bord, kabelhål- och borrhållfastsättning) för bordskivtjocklek 10–50 mm.

#### Användningsdata:

Skärmsmontering enligt VESA-standard 75/100.

#### leveransinnehåll:

Svängarm med VESA-fäste, distansbricka, skruvsats.

#### Lackering:

Silver.

### Teknisk beskrivning

svängarmens utliggning	525 mm
Svängningsvinkel	70 grad
lyftförmåga	6 - 15 kg
svängområde	360 grad
Produktslag	Bildskärms-/tangentbordshållare