

Garant**VBMT 160402, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160402 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT160402
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd
spån-brytare	VS

Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Sort	HB7140-2
Produktslag	Vändskär för svarvning