

**Garant****VB.T 160404, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VB.T 160404 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7140-2
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	2
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Skärförhållande	krävande intermittent
ISO-kod vändskär	VBMT160404
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Beläggning	belagd
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning