

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 110304 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Beläggning	belagd
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	HM
Tolerans	M

Antal byten/skär	2
Sort	HB7140-2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	VC.T 110304
Produktslag	Vändskär för svarvning