

MIRKA**Excenterslip DEROS II, Typ: 625****Beställningsdata**

Ordernummer	077335 625
GTIN	6416868231274
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Excenterslip med **borstfri elmotor utan nätdel.**

- **Låg energiförbrukning. Mycket kompakt, tyst, lätt och kraftfull.**
- **20 % kraftfullare motor än DEROS I, bibehåller konstant hastighet vid tung belastning.**
- **Wi-Fi-anslutning och förbättrad Bluetooth-anslutning.**
- **RPM LED-indikator på hastighetsregulatorn + på/av-knapp och låsbar hastighet.**
- **Externt utsug kan anslutas.**

Användningsdata:

Bearbetning (grov-, mellan- och finslipning) av trä, metall och lack. Mycket lämplig för bearbetning av svåråtkomliga eller profilerade ytor samt för våt- och torrslipning.

OBS!:

Passande slipskiva med 6 hål, artikel nr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET, artikel nr 567800.

Passande stödrondell, artikelnr 567990, storlek 150.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
stödtallrik Ø	150 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²

excenterfrekvens	4000 - 10000 min ⁻¹
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Serie	DEROS II
vikt	1 kg
excenterrörelse	2,5 mm
effektförbrukning	400 W
Produktslag	Excenterslip

Tillbehör

Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 150 mm	567990 150
--	------------