

**Garant****markör, Skaft-Ø d: 20mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	358725 20
GTIN	4067263550662
Artikelklass	31E

## Beskrivning

### Utförande:

Hölje av verktygsstål med weldonskaft.

### Fördel:

Ytkomprimering, därmed ingen försvagning av eller skador på materialet. Märkningshastigheten motsvarar den maxima matningen. Hög slitstyrka ger specialnålen lång livslängd. Lämplig för märkning av runda ytor. Kan användas i svarvar. Hög processäkerhet. **Snabbt nålbytemöjligt** tack vare enkel utdragning. Kompenserar för ojämnheter i arbetsstycket på upp till 7 mm (beroende på utförandet).

Rengöring av arbetsstyckets yta genom tryckluftskanaler med olika angreppsvinklar, högst 10 bar. Inställning av teckenbredden genom justering av presskraften, inga olika nålradii behövs! Hög slitstyrka hos märkspetsen genom den **rullande kulan**. Ingen gradbildning.

### Användningsdata:

För märkning av många olika material, t.ex. aluminium, titan, stål, brons, koppar, mässing, plast, etc. Med en mindre nålspets kan ythårdheter upp till 57 HRC märkas.

### leveransinnehåll:

Inklusive 1 märkspets nr 358729.

## Teknisk beskrivning

Ø D <sub>1</sub>	0,5 mm
L <sub>1</sub>	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm
Skaft-Ø d	20 mm

Produktslag

Präglingsverktyg

---

**Tillbehör**

Märkspets Radie 0,5 mm

358729 0,5