



Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 35/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	20 mm
Vändskärsstorlek	09
Fästgänga M	M16
Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1 Nm)
maximalt sågdjup a _{p,max}	1,5 mm
Passande vändskär	XD.. 0904
totallängd L _{tot}	43 mm
Skär-Ø D _c	35 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	19,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,74 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229908
Spännskruv	229918