

Garant GRIDLINE

**ESD-verktygsskåp komplett med lådor 50 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:  
800/6****Beställningsdata**

Ordernummer	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Komplet utrustat verktygsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Inklusive ESD-jordningskabel.**

**Lackering:**

Stomme och utdragslådans stomme ljusgrå liknande till RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.

**OBS!:**

- **Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.**
- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor och handlister) är inte ESD-ledande.**

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	36×24
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
vikt	138 kg

effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Bredd	1000 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Djup	700 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Verktvyskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
ESD-verktvyskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	972470 800
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 100 mm	972473 100
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 150 mm	972473 150
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 200 mm	972473 200
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972473 75